



Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm, SH 00 / DH 1, Type: 3



Données de commande

N° commande	527060 3
GTIN	613548056226
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Limes de précision suisses avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec **queue résistante, forgée** carrée ou hexagonale et **section transversale renforcée**.

Manche inutile.

Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d'outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les **limes de précision Habilis** permettent d'exercer une **pression équivalente** aux limes aiguilles.

Description technique

Forme	mi-ronde
Surfaces de limage	2
Section	12,2×3,4 mm
Longueur totale	215 mm
Taille suisse	00
Correspond à la taille allemande	1
Attribut des noms de produit	SH 00 / DH 1
Avec manche de lime	non
Manche de lime nécessaire	non
Type de produit	Limes de précision

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		