

## Jeu de piges de contrôle dans un coffret en bois Classe de tolérance 2, Type: 100



### Données de commande

N° commande	483811 100
GTIN	2050001057013
Classe d'article	48A

### Description

#### Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé ( $60 \pm 2$  HRC) et revenu. Les jeux de piges de contrôle sont présentées dans un coffret de bois dans lequel les trous sont gravés (à partir de  $\varnothing 1,5$  mm, les piges de contrôle sont aussi gravées). Longueur des piges jusqu'au  $\varnothing 0,99$  mm = 40 mm, au-delà, = 70 mm.

**Classe de tolérance 2:**  $\varnothing$  pige  $\pm 0,002$  mm.

#### Utilisation:

Pour travaux sur unités de perçage ou dans la fabrication d'outils et montages, par ex. pour la mesure de tolérances d'alésages, la vérification d'alésages, le contrôle de tolérances d'entraxe entre deux alésages, les mesures de roue dentée ou de pas, la vérification d'angles et de profils, etc..

Plage de mesure nominale: 5,05 - 10 mm

Pas: 0,05 mm

Nombre de piges de contrôle: 100

### Description technique

Nombre de piges de contrôle	100
Plage de mesure nominale	5,05 - 10 mm

Pas	0,05 mm
Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	2
Dureté	60 ± 2 HRC
Matériau	Acier spécial pour calibres
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	S18
Type de produit	Jeux de piges de contrôle

### Services

Étalonnage Jeux de piges de contrôle Contenu du jeu (pièces) 100	018381 100
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Jeu de piges de contrôle Contenu du jeu 100	019680 100
Étalonnage Jeux de piges de contrôle Contenu du jeu (pièces) 100	020880 100
Étalonnage DAkkS Jeux de piges de contrôle Contenu du jeu (pièces) 100	020890 100