



Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm, SH 00 / DH 1, Type: 6



Données de commande

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 527060 6 |
| GTIN | 613548056240 |
| Classe d'article | 53B |

Description

Exécution:

Limes de précision suisses avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec **queue résistante, forgée** carrée ou hexagonale et **section transversale renforcée**.

Manche inutile.

Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d'outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les **limes de précision Habilis** permettent d'exercer une **pression équivalente** aux limes aiguilles.

Description technique

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Longueur totale | 215 mm |
| Forme | triangulaire |
| Surfaces de limage | 3 |
| Section | 9,5×9,5 mm |
| Taille suisse | 00 |
| Correspond à la taille allemande | 1 |
| Attribut des noms de produit | SH 00 / DH 1 |
| Avec manche de lime | non |
| Manche de lime nécessaire | non |
| Type de produit | Limes de précision |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Uni | moyennement adaptée | | |