



Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 1



Données de commande

N° commande	527070 1
GTIN	613548056219
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Limes de précision suisses avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec **queue résistante, forgée** carrée ou hexagonale et **section transversale renforcée**.

Manche inutile.

Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d'outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les **limes de précision Habilis** permettent d'exercer une **pression équivalente** aux limes aiguilles.

Description technique

Forme	plate
Section	10,0x2,6 mm
Longueur totale	215 mm
Taille suisse	1
Correspond à la taille allemande	3
Attribut des noms de produit	SH 1 / DH 3
Type de produit	Limes de précision

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	-------------------	----------------------	-----------------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée