



Jeu de lime de précision Habilis 5 pièces, Longueur totale mm / taille suisse: 215/1



Données de commande

N° commande	527050 215/1
GTIN	613548056332
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Limes de précision suisses avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec **queue résistante, forgée** carrée ou hexagonale et **section transversale renforcée. Manche inutile.**

Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d'outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les **limes de précision Habilis** permettent d'exercer une **pression équivalente** aux limes aiguilles.

Livraison:

1 lime de chaque 527060 / 7070 réf. 1, 3, 4, 5, 6 avec étui.

Description technique

Longueur totale	215 mm
Correspond à la taille allemande	3
Type de produit	Limes de précision

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée

Accessoires

Lime de précision HabilisLongueur totale 215 mm Type 5	527070 5
Lime de précision HabilisLongueur totale 215 mm Type 6	527070 6