

Mitutoyo
Duromètre Rockwell, Type: HR110

Données de commande

N° commande	495080 HR110
GTIN	4946368631554
Classe d'article	44F

Description
Exécution:

Duromètres Rockwell de construction robuste et de haute précision (suivant DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Aucune alimentation requise, comparateur pré réglé automatiquement, aucun pré réglage manuel nécessaire.

Livraison:

Pénétrateur à diamant, pénétrateur à bille d'acier 1/16 pouce, billes de rechange 1/16 pouce, table de bossage plane Ø 64 mm, table de bossage en V Ø 40 mm, housse de protection, étalons de dureté, niveau à bulle. 3 étalons de dureté.

Remarque(s):

Autres accessoires disponibles sur demande.

Etalonnage: Prix sur demande

Lecture: 0,5 HR

Affichage: Comparateur

Méthode de contrôle: Rockwell

Echelles Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V

Utilisation: manuel

Charge d'essai principale: 60; 100; 150 kg

Description technique

Echelles Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Hauteur	780 mm
Lecture	0,5 HR
Longueur	512 mm
Pré-charge d'essai	10 kg
Utilisation	manuel
Largeur	296 mm
Méthode de contrôle	Rockwell
Largeur de sonde max.	180 mm
Poids	49 kg
Affichage	Comparateur
Hauteur de sonde max.	180 mm
Charge d'essai principale	60; 100; 150 kg
Référence fabricant	HR-110MR
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Duromètre Rockwell