

RENISHAW**Stylet à bille rubis Longueur 40 mm, Ø bille D: 2mm****Données de commande**

N° commande	494224 2
GTIN	2050000973482
Classe d'article	49F

Description**Exécution:**

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d'autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

Description technique

Ø corps (S)	1,5 mm
Poids	1,29 g
Matière de la tige	Carbure
Longueur de travail effective	32,5 mm
Ø bille D	2 mm
Longueur L	40 mm
Raccord fileté	M2
Matériau pointe	Rubis
Type de produit	Palpeur

Accessoires

Rallonge de stylet Longueur 10 mm	494214 10
-----------------------------------	-----------

Adaptateur Type M3/M2	494218 M3/M2
Rallonge de stylet Longueur 40 mm	494214 40
Rallonge de stylet Longueur 20 mm	494214 20
Support de palpeur à 5 directions M2 Type M2/5	494219 M2/5
Kit de nettoyage de palpeurs	494240
Rallonge de stylet Longueur 30 mm	494214 30