

## Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 4



### Données de commande

N° commande	483940 4
GTIN	2050001056924
Classe d'article	48A

### Description

#### Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée.  
Poignée: indication du Ø gravée.

#### Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le Ø souhaité**, par ex. 483940 réf. 2, **0,35**.

### Description technique

Longueur totale	83 mm
Pas	0,01 mm
Longueur de contrôle	63 mm
Dim. nominales	1 - 2,99 mm
Etalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	1
Dureté	60 ±2 HRC
Matériau	Acier à outils allié
Type de produit	Piges de contrôle

### Services

EtalonnagePiges de contrôle Ø maximal 20	028240 20
	028260 20

Étalonnage DAkkSPige de contrôle Ø maximal 20