



VALTITAN Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 6



Données de commande

N° commande	527550 6
GTIN	613548045626
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Limes aiguilles hautes performances avec une résistance à l'usure très élevée. Dureté de surface de **1200 HV**. La forme particulière des dents empêche l'accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

Norme:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Description technique

Section	4,2 mm
Forme	triangulaire
Longueur totale	180 mm
Surfaces de limage	3
Taille suisse	0
Correspond à la taille allemande	1
Attribut des noms de produit	SH 0 / DH 1
Avec manche de lime	non
Type de produit	Limes aiguille

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	adaptée		

Accessoires

Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3	519700 3
Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2	519700 2