



## Limes aiguilles de précision Jeu de 12 pièces, Longueur totale mm / taille suisse: 180/0



### Données de commande

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° commande      | 527600 180/0 |
| GTIN             | 613548050347 |
| Classe d'article | 53B          |

### Description

#### Exécution:

Les limes aiguilles de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Longueur de taille =  $\frac{1}{2}$  longueur de lime. Réalisées en acier spécial pour limes de précision avec résistance à l'usure élevée (65-66 HRC). Formes étudiées avec précision, angles de taille spéciaux et grand choix de tailles différentes. Performances élevées.

**Poignées de serrage rapide, voir code art. 519700.**

#### Norme:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Contenu:

1 lime  
des formes 1 – 12

#### Livraison:

En pochette plastique.

#### Remarque(s):

Voir également limes de précision Habilis 527050 – 527070.

### Description technique

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Longueur totale | 180 mm         |
| Taille suisse   | 0              |
| Type de produit | Limes aiguille |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 67 HRC                 | moyennement adaptée |                |          |
| INOX                           | adaptée             |                |          |
| Ti                             | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | adaptée             |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |
| Uni                            | moyennement adaptée |                |          |

## Accessoires

|   |          |
|---|----------|
| Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3 | 519700 3 |
| Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2 | 519700 2 |