

**Pierre d'affûtage – Arkansas original (blanc), grain 8000, lame,
Longueur×Largeur: 100X25mm**



Données de commande

N° commande	558760 100X25
GTIN	4037073002194
Classe d'article	56Z

Description

Exécution:

Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

Utilisation:

Pour **l'ébavurage, l'affûtage, le polissage et le chanfreinage** d'outils ou d'arêtes d'outils. Pour la finition d'alésages, de surfaces et d'arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l'amélioration des surfaces, l'ajustage et le polissage. **A utiliser de préférence avec de l'huile, du pétrole ou de l'eau.**

Remarque(s):

Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.

Description technique

Longueur	100 mm
Degré de finesse	Polissage
Grain	8000
Largeur	25 mm
Couleur	blanc
Abrasifs	Quartzite de l'Arkansas
Forme	lame
Type de produit	Pierres d'affûtage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		