



Lime à main diamantée, 215 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 1



Données de commande

N° commande	529150 1
GTIN	4007220017302
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Correspondent aux limes aiguilles 529220, mais ébauches similaires à celles des limes Habilis 527060 (section renforcée, queue forgée robuste); **surface de recouvrement env. triple** de celle des limes aiguilles.

Utilisation:

Pour le travail **d'aciers trempés ou traités, du carbure, du verre, de la céramique** et des **plastiques renforcés de fibres de verre**. Limage avec **pression réduite**, notamment sur les arêtes! Une pression plus importante n'améliore pas les performances de limage et endommage la lime.

Description technique

Section avec recouvrement	10,3×2,8 mm
Forme	plate
Longueur recouvrement	100 mm
Longueur totale	215 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D126
Avec manche de lime	non
Manche de lime nécessaire	non
Type de produit	Limes à main

