



Lime à main diamantée, 215 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 6



Données de commande

N° commande	529150 6
GTIN	4007220017326
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Correspondent aux limes aiguilles 529220, mais ébauches similaires à celles des limes Habilis 527060 (section renforcée, queue forgée robuste); **surface de recouvrement env. triple** de celle des limes aiguilles.

Utilisation:

Pour le travail **d'aciers trempés ou traités, du carbure, du verre, de la céramique** et des **plastiques renforcés de fibres de verre**. Limage avec **pression réduite**, notamment sur les arêtes! Une pression plus importante n'améliore pas les performances de limage et endommage la lime.

Description technique

Section avec recouvrement	10 mm
Forme	triangulaire
Longueur recouvrement	100 mm
Longueur totale	215 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D126
Avec manche de lime	non
Manche de lime nécessaire	non
Type de produit	Limes à main

