

## Pierre à dresser Arkansas original (blanc), grain 8000 dans un coffret en bois, Longueur×Largeur: 100X40mm



### Données de commande

N° commande	558830 100X40
GTIN	4037073000596
Classe d'article	56Z

### Description

#### Exécution:

Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

#### Utilisation:

Pour **l'ébavurage, l'affûtage, le polissage et le chanfreinage** d'outils ou d'arêtes d'outils. Pour la finition d'alésages, de surfaces et d'arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l'amélioration des surfaces, l'ajustage et le polissage. **A utiliser de préférence avec de l'huile, du pétrole ou de l'eau.**

#### Remarque(s):

Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.

### Description technique

Largeur	40 mm
Degré de finesse	Polissage
Longueur	100 mm
Grain	8000
Hauteur	12 mm

Abrasifs	Quartzite de l'Arkansas
Emballage	Coffret en bois
Type de produit	Pierre à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		