

**Clé à douilles articulée, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	622800 11
GTIN	8014230038551
Classe d'article	63P

Description**Exécution:**

La poignée en T fait office de poignée mobile avec butée de sécurité contre le glissement. Avec tête articulée pivotante (angle de rotation 50°, angle de reprise jusqu'à 90°). Le ressort intégré maintient la position articulée.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Longueur clé: 400 mm

Longueur poignée mobile: 160 mm

Description technique

Ouverture	11 mm
Longueur clé	400 mm
Longueur poignée mobile	160 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Type de produit	Clé à douilles

