

**Clé à douilles articulée, Ouverture: 16 mm****Données de commande**

N° commande	622800 16
GTIN	8014230038605
Classe d'article	63P

Description**Exécution:**

La poignée en T fait office de poignée mobile avec butée de sécurité contre le glissement. Avec tête articulée pivotante (angle de rotation 50°, angle de reprise jusqu'à 90°). Le ressort intégré maintient la position articulée.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Longueur clé: 450 mm

Longueur poignée mobile: 200 mm

Description technique

Longueur clé	450 mm
Ouverture	16 mm
Longueur poignée mobile	200 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Type de produit	Clé à douilles

