

**Clé à ergot réglable coudée, Ø nom. tenon: 3mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 628610 3 |
| GTIN | 4020772050917 |
| Classe d'article | 63Q |

Description**Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm. Plage de tolérance h12.

Description technique

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Ø nom. tenon | 3 mm |
| Ecartement des tenons réglable (a) | 11 - 60 mm |
| Type | 758 |
| Référence fabricant | 758CC |
| Longueur L | 153 mm |
| coudé | oui |
| droite | non |
| Réglable en largeur | oui |
| Type de produit | Clé à ergot |

