



Clé à fourches, Ouverture: 14X17mm



Données de commande

N° commande	610100 14X17
GTIN	4018754017867
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 610600

Description technique

Hauteur mâchoires max. h	6 mm
Largeur mâchoires max. b1	33 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Ouverture de clé 1	14 mm
Largeur mâchoires max. b2	39 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	205 mm

Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés