



Douille, 1/4 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E6



Données de commande

N° commande	631500 E6
GTIN	4018754000951
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Dim. profil A: 5,7 mm

Ø côté réception: 8 mm

Longueur: 23 mm

Description technique

Dim. profil A	5,7 mm
Profil Torx®	E6
Longueur	23 mm
Ø côté réception	8 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau	Acier hautes performances HPQ®, chromé
Type de produit	Douille

