



Clé à fourches, pouces, Type: 22



Données de commande

N° commande	610120 22
GTIN	4018754019861
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Largeur mâchoires max. b2	53 mm
Hauteur mâchoires max. h	7,8 mm
Largeur mâchoires max. b1	49 mm
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Ouverture de clé 2	15/16 pouce
Longueur de clé L	250 mm
Ouverture de clé 1	7/8 pouce
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré

Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés