



Laser à lignes croisées à nivellation automatique GCL, Type: 2-15G



Données de commande

N° commande	468488 2-15G
GTIN	3165140869553
Classe d'article	46T

Description

Exécution:

Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR 2 Professional (accessoire). Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellation automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Étanche aux projections d'eau et à la poussière.

Y compris deux points d'aplomb verticaux. **Lignes croisées vertes** pour une meilleure visibilité lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

3 x piles 081561 LR6, support multifonctions, plaque de mire laser et étui de protection.

Indice de protection IP: IP 54

Erreur admissible: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$

Classe de laser: 2

Portée: 15 m

Plage de nivellation: ± 4 degré

Filetage pour support: 5/8 pouce

Filetage pour support: 1/4 UNC pouce

Description technique

Indice de protection IP	IP 54
Plage de nivellation	±4 degré
Filetage pour support	5/8 pouce
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Filetage pour support	1/4 pouce
Portée	15 m
Hauteur	162 mm
Longueur	130 mm
Erreur admissible	±0,3 mm/m
Largeur	83 mm
Classe de laser	2
Poids	490 g
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Nombre de piles incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Laser compact nivell. auto à 5 Lasers

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6

081561 LR6