



Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 43 pièces



Données de commande

N° commande	630100
GTIN	4045197161642
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis / écrous gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20.

Pour vis à 6 pans creux gs_profil_6kant M4 – M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 11 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Douilles 12 pans 1/2 pouce: 13 pièces 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631720 réf. 3; 4; 5

Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce similaire 633029

Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641320

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce similaire 632829

Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632420 réf. 50; 150

Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641020 réf. 130; 255

Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633520

Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641620

Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632300

Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640220

Présentation dans: Coffret en acier

Longueur: 440 mm
Largeur: 266 mm
Hauteur: 50 mm
Carré d'entraînement: 1/4 pouce
Carré d'entraînement: 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 13-32 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-14 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douille 12 pans
Nombre de pièces	43
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	13-32 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-14 mm
Emballage	Coffret en acier
Longueur	440 mm
Largeur	266 mm
Hauteur	50 mm