



Coffret de douilles, revêtement TiN, carré 1/4 pouce 30 pièces



Données de commande

N° commande	630340
GTIN	4000896175475
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Douilles avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2,5 – M5 et vis Torx® femelles avec filetage M3 – M6.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Douilles tournevis 6 pans

revêtement TiN: 4 pièces 631733 réf. 3; 4; 5; 6

Douilles tournevis pour Torx® femelles

Revêtement TiN: 5 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Douilles tournevis pour vis Phillips
revêtement TiN: 2 pièces réf. 1; 2

Douilles tournevis pour vis Pozidriv
revêtement TiN: 2 pièces réf. 1; 2

Poignée emmanchée: 1 pièce

Rallonges: 2 pièces réf. 55; 147 mm

Cardan: 1 pièce

Cliquet: 1 pièce

Présentation dans: Coffret en plastique avec présentoir / plateau

Hauteur: 54 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-14 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6 mm

Description technique

Nombre de pièces	30
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Emballage	Coffret en plastique avec présentoir / plateau
Longueur	180 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	54 mm
Type de produit	Clé à douilles