

**Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 34X36mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 610900 34X36 |
| GTIN | 4045197384362 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur mâchoires max. b1 | 75 mm |
| Hauteur mâchoires max. h | 10 mm |
| Ouverture de clé 1 | 34 mm |
| Largeur mâchoires max. b2 | 80 mm |
| Ouverture de clé 2 | 36 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Longueur de clé L | 325 mm |
| Norme | DIN 3110 |
| Norme | ISO 3318 |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Surface | phosphatée |
| Attribut des noms de produit | phosphaté |
| Anti-déflaquant | non |
| Ouvertures identiques des deux côtés | non |
| Type de produit | Clés |