

**Koken****Cliquet articulé réversible, 1/4" avec éjecteur****Données de commande**

N° commande	632335
GTIN	4991644020591
Classe d'article	63R

**Description****Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

**Norme:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Adapté(s) pour:**

Douilles actionnées à la main.

**Description technique**

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3122
Norme	DIN 3120
Longueur totale	161 mm
Nombre de dents	20
Angle de reprise	18 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets

