



Cliquet réversible, 1/4", Type:



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 632000 |
| GTIN | 4018754177738 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Longueur totale: 117 mm

Nombre de dents: 22

Description technique

| | |
|----------------------|-----------------|
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce |
| Norme | DIN 3120 |
| Norme | DIN 3122 |
| Longueur totale | 117 mm |
| Nombre de dents | 22 |
| Angle de reprise | 16,4 degré |
| Matériau | Acier au chrome |

Surface

chromé

Accessoires

Jeu de pièces de rechange 1/4 pouce avec recouvrement

632250