

**Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 18X19mm****Données de commande**

N° commande	610900 18X19
GTIN	4045197384201
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

**Description technique**

Largeur mâchoires max. b2	43 mm
Ouverture de clé 1	18 mm
Hauteur mâchoires max. h	7 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Largeur mâchoires max. b1	40 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	220 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré

Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Anti-déflaquant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés