

**Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 6X7mm****Données de commande**

N° commande	610900 6X7
GTIN	4045197384065
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Largeur mâchoires max. b2	18 mm
Hauteur mâchoires max. h	4 mm
Ouverture de clé 1	6 mm
Ouverture de clé 2	7 mm
Largeur mâchoires max. b1	16 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	122 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré

Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Anti-déflaquant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés