

**Galet lisse convexe, Ø rouleau: 10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 291440 10 |
| GTIN | 4030741009181 |
| Classe d'article | 29H |

Description**Exécution:**

Tournés et polis ($R_z = 4 \mu\text{m}$).

Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Consolidation des surfaces.**
- **Réduction du temps de process.**

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Porte-molettes: 290000; 290001

Description technique

| | |
|----------------------|-------|
| Ø rouleau | 10 mm |
| Ø alésage de rouleau | 4 mm |
| Largeur rouleau | 4 mm |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Type d'outils | HSS |
| Valeur de rugosité | 4 µm |
| Forme | convexe |
| Type | RRE |
| Type de produit | Outil de brunissage |