



Rouleau lisse convexe, Ø rouleau: 25mm



Données de commande

N° commande	291442 25
GTIN	4030741391033
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Rectifiés ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Consolidation des surfaces.**
- **Réduction du temps de process.**

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour :

Porte-molettes: 290004

Largeur rouleau: 8 mm

Ø alésage de rouleau: 6 mm

Description technique

Ø rouleau	25 mm
Ø alésage de rouleau	6 mm

Largeur rouleau	8 mm
Type d'outils	HSS
Valeur de rugosité	2 - 3 μm
Forme	convexe
Type	RRE
Type de produit	Outil de brunissage