



Pince multiprise Cobra® brunie à froid avec œillet de fixation, Longueur totale: 250 mm



Données de commande

N° commande	706020 250
GTIN	4003773080152
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Pince avec œillet de sécurité pour protection antichute. Œillet de sécurité solidement soudé à la gaine, résistance dynamique jusqu'à une hauteur de chute de 3 m.

Utilisation:

Pour utilisation dans le génie civil, entretien des bâtiments, par les cordistes, couvreurs, pour la construction de stands d'exposition, etc.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Remarque(s):

Autres modèles et références disponibles sur demande.

Capacité de serrage pour six-pans: 46 mm

Serrage pour tubes: 2 pouce

Nombre de crans pour réglage: 25

Description technique

Longueur totale	250 mm
Capacité de serrage pour six-pans	46 mm
Nombre de crans pour réglage	25
Serrage pour tubes	2 pouce
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

Accessoires

Mousqueton DOUBLE TRI	098194
Mousqueton STEEL D TRI	098195
Mousqueton OVALSTEEL SC	098196
Point de fixation Type 1	098230 1
Point de fixation Type 2	098230 2
Longe Bungee Charge maximale 4,5 kg	098240 4,5
Longe Bungee Charge maximale 15,9 kg	098240 15,9
Longe Corde de retenue spiralée Type H2H	098245 H2H
Longe Corde de retenue spiralée Type C2L	098245 C2L
Longe Corde de retenue spiralée Type T2T	098245 T2T
Bande de retenue au poignet Type 1	098250 1
Bande de retenue au poignet Type 2	098250 2