



## Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 5,5mm



### Données de commande

N° commande	630950 5,5
GTIN	4018754000401
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil **AS-Drive**.

#### Norme:

**DIN 3124**

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 630929

### Description technique

Ouverture	5,5 mm
Ø côté réception	8,5 mm
Longueur	23 mm

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille