

**Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 5,5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 631020 5,5    |
| GTIN             | 4045197161789 |
| Classe d'article | 62A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

**Norme:**

**DIN 3124-S**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 631032; HOLEX: 631022).

**Description technique**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Ouverture             | 5,5 mm                   |
| Longueur              | 25 mm                    |
| Ø côté réception      | 8,5 mm                   |
| Carré d'entraînement  | 1/4 pouce                |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans    |
| Matériau              | Acier au chrome-vanadium |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Surface         | chromé  |
| Type de produit | Douille |