



## Lampe à LED pour machines plate, Type: 560 mm



### Données de commande

N° commande	081436 560
GTIN	4260131236051
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un **boîtier en aluminium** et avec vitre en acrylique satiné pour un **éclairage homogène à 160°**.

- **Peu réfléchissantes, antireflets et antiscintillement.**
- **Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou une commande machine 24 V.**
- **Étanches à l'eau suivant IP67.**

#### Livraison:

Avec 2 aimants recouverts de caoutchouc, bloc d'alimentation.

Indice de protection IP: IP 67

Puissance lumineuse: 25 W

Flux lumineux: 2400 lm

Classe d'efficacité énergétique : A

Largeur totale: 50 mm

Hauteur totale: 15 mm

### Description technique

Puissance lumineuse	25 W
Flux lumineux	2400 lm
Classe d'efficacité énergétique	A
Ampoule	Module LED

Hauteur totale	15 mm
Largeur totale	50 mm
Zone ATEX	aucune
Indice de protection IP	IP 67