



## Outils à charioter à droite similaire à DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Carré corps: 10mm



### Données de commande

N° commande	296025 10
GTIN	4045197884619
Classe d'article	22E

### Description

**Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

**Utilisation:**

P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

**Attention:**

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

### Description technique

Carré corps	10 mm
Longueur totale	90 mm
Type d'outils	P20/K25
Type de produit	Outils de tour