

**Garant****Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive, Ouverture: 13mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 631225 13     |
| GTIN             | 4045197497154 |
| Classe d'article | 61A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustement plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces, et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive. Douilles avec alésage.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Convient pour pouces (dim. améric.) | 1/2 pouce    |
| Ø côté réception                    | 18 mm        |
| Ouverture                           | 13 mm        |
| Longueur                            | 24,8 mm      |
| Carré d'entraînement                | 1/4 pouce    |
| Profil douille 6 pans               | Surfacedrive |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Norme                 | DIN 3124                           |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive |
| Matériau              | Acier au chrome-vanadium           |
| Surface               | chromé                             |
| Avec profil AS-Drive  | non                                |
| Type de produit       | Douille                            |