



Outil à dresser à droite similaire à DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, Tige carrée: 10mm



Données de commande

N° commande	296745 10
GTIN	4045197884480
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Carré corps	10 mm
Longueur totale	90 mm
Type d'outils	P20/K25
Type de produit	Outils de tour