

**Clé à fourches, chromé, Ouverture: 30X32mm****Données de commande**

N° commande	610950 30X32
GTIN	4045197159397
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture de clé 1	30 mm
Largeur mâchoires max. b2	70 mm
Largeur mâchoires max. b1	66 mm
Ouverture de clé 2	32 mm
Hauteur mâchoires max. h	10 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	299 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré

Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Anti-déflasant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés