

**Clé à fourches, chromé, Ouverture: 21X23mm****Données de commande**

N° commande	610950 21X23
GTIN	4045197280794
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Largeur mâchoires max. b1	47 mm
Ouverture de clé 2	23 mm
Ouverture de clé 1	21 mm
Hauteur mâchoires max. h	8 mm
Largeur mâchoires max. b2	51 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	245 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré

Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Anti-déflaquant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés