

**Clé à fourches, chromé, Ouverture: 30X34mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 610950 30X34  |
| GTIN             | 4045197281425 |
| Classe d'article | 62A           |

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur mâchoires max. h  | 10 mm    |
| Largeur mâchoires max. b2 | 75 mm    |
| Ouverture de clé 2        | 34 mm    |
| Ouverture de clé 1        | 30 mm    |
| Largeur mâchoires max. b1 | 66 mm    |
| Dim. ouvertures de clés   | métrique |
| Longueur de clé L         | 302 mm   |
| Norme                     | DIN 3110 |
| Norme                     | ISO 3318 |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Surface                              | chromées |
| Attribut des noms de produit         | chromé   |
| Anti-déflasant                       | non      |
| Ouvertures identiques des deux côtés | non      |
| Type de produit                      | Clés     |