

**Petite clé à fourches, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	612200 11
GTIN	4018754018628
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Utilisation:

En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Largeur mâchoires max. b1	24,2 mm
Ouverture de clé 1	11 mm
Hauteur mâchoires max. h	3 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	116 mm
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	75 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage
Type de produit	Clés

