



Petite clé à fourches, Ouverture: 4mm



Données de commande

N° commande	612200 4
GTIN	4018754018550
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Utilisation:

En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Hauteur mâchoires max. h	2 mm
Largeur mâchoires max. b1	10,5 mm
Ouverture de clé 1	4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	70 mm
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	75 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage
Type de produit	Clés

