

**Clé à fourches, chromé, Ouverture: 24X27mm****Données de commande**

N° commande	610950 24X27
GTIN	4045197159373
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Largeur mâchoires max. b1	54 mm
Ouverture de clé 2	27 mm
Largeur mâchoires max. b2	60 mm
Ouverture de clé 1	24 mm
Hauteur mâchoires max. h	9 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	265 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré

Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Anti-déflaquant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés