



## Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur



### Données de commande

N° commande	635120
GTIN	4045197162656
Classe d'article	62A

### Description

**Exécution:**

Avec levier d'inversion droite / gauche.

**Norme:**

**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Adapté(s) pour :**

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Longueur totale: 195 mm

Nombre de dents: 38

### Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3122
Norme	DIN 3120
Longueur totale	195 mm
Nombre de dents	38
Angle de reprise	9,5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

