



## Cliquet traversant, 3/8" avec manche court



### Données de commande

N° commande	635900
GTIN	4045197238412
Classe d'article	62A

### Description

**Utilisation:**

Idéal pour travailler dans des endroits confinés, **angle de reprise 0°**. Avec carré traversant imperdable pour serrage à droite et à gauche.

**Norme:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène.

**Adapté(s) pour :**

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Longueur totale: 106 mm

### Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	106 mm
Angle de reprise	0 degré
Type de produit	Cliquets