



Douille 12 pans, 3/8 pouce, Ouverture: 19mm



Données de commande

N° commande	637000 19
GTIN	4018754002023
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 637029

Description technique

Longueur	32 mm
Ø côté réception	25,2 mm
Ouverture	19 mm

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille