

HOLEX**Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 9mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 637220 9 |
| GTIN | 4045197163158 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 637232; HOLEX: 637222).

Description technique

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ouverture | 9 mm |
| Longueur | 25 mm |
| Ø côté réception | 13,4 mm |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Norme | DIN 3124 |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé |
| Avec profil AS-Drive | non |
| Type de produit | Douille |