

**DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE, Ouverture: 15mm****Données de commande**

N° commande	637200 15
GTIN	4018754002962
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 637229

Description technique

Ouverture	15 mm
Ø côté réception	20,6 mm
Longueur	31 mm

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Surface	chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille