

**Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 46X50mm****Données de commande**

N° commande	613000 46X50
GTIN	4045197384690
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

**Norme:**

**DIN 895**

**Matière(s):**

Acier spécial (résistance 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Surface noire.

**Description technique**

Hauteur mâchoires max. h	17 mm
Ouverture de clé 1	46 mm
Ouverture de clé 2	50 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	440 mm
Norme	DIN 895
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Matériau	Acier spécial
Surface	bruni
Type de produit	Clés

