



Douille 12 pans 3/8 pouce, Ouverture: 5/8pouce



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 637100 5/8 |
| GTIN | 4018754004263 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ouverture | 5/8 pouce |
| Ø côté réception | 21,7 mm |
| Longueur | 31 mm |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |

Type de produit

Douille